

[HYG]



SGABELLO

CODICE MODELLO
0950SAN...



LO SGABELLO SANIFICABILE

SEDILE E SCHIENALE RIVESTITI IN ECOPELLE SPECIALE CREATA CON UN ABBATTITORE DELLA CARICA BATTERICA UTILIZZATO IN PRESIDI SANITARI ED OSPEDALIERI

SANIFICABILE UTILIZZANDO I COMUNI PRODOTTI IGIENIZZANTI SENZA IL PERICOLO DI DANNEGGIARLO

IDEALE PER LABORATORI, CENTRI MEDICI, CENTRI ANALISI

Struttura in acciaio

Schienale regolabile in altezza e profondità ed inclinazione

Tessuto ignifugo

Piedini opzionali [cod. 0605KITP0]

Ruote gommate opzionali [cod. 0605RT000]

Garanzia

Made

Tempo utilizzo indicativo

COLORI DISPONIBILI:



BIANCO



NERO

Conforme alla norma europea EN 1335. Norma presente all'interno della legge 81 e specifica per il comparto sedute.



SCHEMA TECNICA

[HYG]

MOD. 0850SAN...



Tipologia sedia	Sgabello
Colori disponibili	Bianco (00) - Nero (090)
Meccanismo	Contatto permanente
Altezza totale	111 - 137 cm
Altezza seduta (da terra)	54 - 80 cm
Profondità totale	63 cm
Profondità seduta	46 cm
Larghezza sedile	46 cm
Larghezza sedile con braccioli	n/d
Tipologia braccioli	n/d
Altezza schienale	45 cm
Larghezza schienale	43 cm
Schienale traspirante	No
Supporto lombare	si
Regolazione schienale	Si, altezza, profondità e inclinazione
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	100 kg
Ruote	Diametro 50 doppio battistrada
Diametro base	64 cm
Materiale base	Nylon nero
Peso sedia	10 Kg
Materiale di rivestimento seduta	Similpelle
Materiale di rivestimento schienale	Similpelle
Resistenza all'abrasione	150.000 cicli - Martindale - : metodo di controllo per analizzare la resistenza alla rottura, il pilling (peluria e piccole palline di fibra) e il cambiamento di colore
Materiale imbottiture sedile	Densità spugna: 30-kg/m3
Materiale imbottiture schienale	Densità spugna: 25-kg/m3
Spessore imbottitura	Sedile: 6 cm - Schienale: 4 cm
Tessuto ignifugo	Si
Classe ignifuga tessuto	CRIB5 BS 5852:2006
Pulizia imbottiture	Utilizzare un detergente liquido delicato e diluirlo con acqua (50%+50%) - utilizzare una spugnetta e tamponare la superficie e lasciare agire per 10/15 minuti - ripassare la superficie con un panno facendo movimenti circolatori - passare con un panno umido senza detergente e lasciare asciugare
Garanzia	5 anni
Certificazioni	Certificato TUV per il gas
Articoli opzionali	0605KITP0: Conf. 5 piedini - 0605RT000: Conf. 5 ruote per parquet e pavimenti duri
Tempo di utilizzo indicativo	Intenso - 12 H